

LiNEAR

The **best** choice
in ESR

*La **mejor** elección
en VSG*



LENA NE

LiNEAR

Linear Chemicals sl

Joaquim Costa, 18 pl.2
08390 Montgat
Spain

tel. +34 934 694 990

fax. +34 934 693 435

e-mail: info@linear.es

www.linear.es

- ESR autoanalyzer.
- 20 test tube positions.
- Random access instrument.
- 50 samples / hour.
- Results in mm, Westergren.
- Touch screen.
- Backlight display (LCD 320 x 240).
- Internal thermal printer.
- Quality control graph.
- RS-232-C.
- Connection for optional barcode reader.
- *Autoanalizador de VSG.*
- *20 posiciones de tubos.*
- *Instrumento de acceso aleatorio.*
- *50 muestras / hora.*
- *Resultados en mm, Westergren.*
- *Panel táctil.*
- *Pantalla retroiluminada (LCD 320 x 240).*
- *Impresora térmica incorporada.*
- *Gráfica de control de calidad.*
- *RS-232-C.*
- *Conexión para lector de código de barras opcional.*

The **best**
choice in ESR

La mejor
elección en VSG

Plus-Sed TUBES / TUBOS

5220060 Plus-Sed auto 6x100

5231050 Vacused for LiNEAR (vacuum plastic) 5x100

Cromatest® CONTROLS / CONTROLES

5910005 ESR control 2 x 10 mL

5920005 QC1: ESR (Plus-Sed auto tubes, N-I N-II) 2x1.5 mL

5930005 QC2: ESR (Vacused for LiNEAR tubes, N-I N-II) 2x1.5 mL

OTHER INSTRUMENTS - ACCESSORIES

OTROS INSTRUMENTOS - ACCESORIOS

5310020 Code Bar reader

5500240 Thermal Printer paper 57x25 cm

Distributed by:
Distribuido por:

LENA NE

QUALITY SYSTEM
CERTIFIED
ISO 9001

QUALITY SYSTEM
CERTIFIED
ISO 13485

IVD

CE